

ワイエム工業株式会社

本社・工場
大阪市平野区加美西1丁目9番7号
〒547-0005
本社
tel 06-6795-5353 fax 06-6792-1695
工場
tel 06-6792-1031 fax 06-4303-1152

札幌営業所
札幌市東区北45条東19丁目4番5号
〒007-0845
tel 011-789-5071
fax 011-789-5072

盛岡営業所
岩手県盛岡市月が丘3丁目49番45号
〒020-0121
tel 019-648-8530
fax 019-601-7400

仙台営業所
宮城県仙台市若林区大和町3丁目13番22号
〒984-0042
tel 022-238-7782
fax 022-238-7783

東京営業所
東京都墨田区緑3丁目7番17号
〒130-0021
tel 03-3634-6632
fax 03-3634-6663

横浜営業所
横浜市緑区十日市場町876番地1
〒226-0025
tel 045-272-1226
fax 045-272-1505

名古屋営業所
名古屋市緑区鳴海町字中汐田262番地
〒458-0801
tel 052-622-8278
fax 052-622-8288

大阪営業所
大阪市平野区加美西1丁目9番7号
〒547-0005
tel 06-6792-1350
fax 06-6792-1698

広島営業所
広島市西区中広町2丁目1番14号
〒733-0012
tel 082-291-1323
fax 082-291-2287

福岡営業所
福岡市東区箱崎1丁目23番5号
〒812-0053
tel 092-643-8878
fax 092-643-8901

旭川出張所
旭川市豊岡12条3丁目3番21号
〒078-8242
tel 0166-38-6161
fax 0166-38-6180

鹿児島出張所
鹿児島県霧島市隼人町内668番6号
〒899-5116
tel 0995-43-1578
fax 0995-42-7709



収納式縦型おむつ交換台 スマートホルルド
収納式横型おむつ交換台 ベビーシート
ベビー専用チェア ベビーキープ
多目的介助シート ユニバーサルシート
収納式着替え台 チェンジングボード

———税込表示価格は、消費税8%です。

お子さま連れの外出時のおむつ交換用シートや
お子さまをキープする専用チェアなどで
快適なトイレ空間の育児環境作りをサポートします。

様々な人が訪れる場所ではトイレのニーズも多種多様。
お子さまを連れて入ったり車椅子で利用したり
おむつ交換台が必要になる場合も。
そんな場面で役立つ設備を効果的に配置すれば、
トイレの快適さはグンとアップ。
親子連れ、ファミリーでの外出時に喜ばれる
快適な育児空間作りを実現いたします。

コンビウイズ株式会社製品



Toilet Accessory Goods

トイレアクセサリ 製品一覧

省スペースで収納可能なおむつ替えシート

●おむつ交換台



お子さまの座りやすさにこだわったベビー専用チェア

●ベビーキープ



スペースや用途にあわせ、縦型・横型をラインナップ
ゆったり介助できる幅広シート

●ユニバーサルシート



着替えやパンツ式のおむつ交換、女性のストッキングの履きかえなどにも

●チェンジングボード



衛生面が気になるお客さまへ、細やかな心遣い

おむつ交換台と一緒に設置すると便利です。



PS-11-S [70枚入×10袋入]
PS-11-L [70枚入×40袋入]



お子さま連れの外出時に必要なおむつ交換台。
 おむつ替えの際の快適さと利便性にとことんこだわりました。

スマートな縦型おむつ交換台

Combi 縦型おむつ交換台 スマートホールドOK-F11

OK-F11

- 赤ちゃんの万が一に配慮したトリプルガード
- 優しく支えるソフトクッションシート
- 衛生面に配慮したオリジナル防汚レザー
- 両サイドにユーザー要望の高い荷物スペースとフック
- ロック付リトラクターベルト
- 正面ステッカーには点字表示
- 4カ国語表記(日・英・中・韓)

●使用対象年齢:1ヵ月～2才半の乳幼児●



赤ちゃんの横ずれを防ぐサイドガードや手前側へのずれを防ぐウェーブ形状など、クッションシートの快適性と安全性をさらに追求しました。



片手でワンタッチ、簡単にベルトが固定できます。固定後は長さ調節が不要、横ずれ防止のための長さストッパー付きです。





シートの両サイドに、お子さまに触れないように使用済みのおむつやおしりふきなどを置ける荷物スペースを設けました。



ユーザー要望の多い、マザーズバッグを左右どちらでも掛けることができるフックを設けました。



オリジナル防汚レザーで衛生面に配慮しました。



■施工について
【アンカーボルトは付属しておりません。別途ご用意ください。】
 M6～10アンカーを打ち込み、フレームを固定します。(6ヶ所)

フレームを床面に固定します。
 下記は付属品ではありません。別途ご用意ください。

六角ナット(M10)
 スプリングワッシャー
 ワッシャー

(断面図)
 ※本体上部は
 壁面に突き抜け
 ないようにする
 勾配対応は、
 付属の
 U字ワッシャー
 (0～5枚)

大穴を使用します。

中央の穴は使用しません。

下部、2ヶ所の穴は
 テーブルパネルを
 閉じると正面から
 工具が使えます。

壁の厚みなどが入らないようご注意ください。

①下カバー、②ヒンジカバーを
 フレームにかぶせます。

上カバーを
 フレームにネジ、
 ワッシャーで固定し、
 ヘッドクッションを
 取り付けます。

上カバーを壁面に固定し込み口(左右)

パンチと音が
 するまで
 しっかりと押し込み

上カバーの厚み分
 カットしておきます。

2ヶ所押し込み、フレームの穴に差し込みます。

この部分でカットしやすくなります。

※引き渡す時に、テーブルパネルに被せたポリ袋をはずしてください。

品番	製品名	製品カラー	外形寸法(mm)	質量(kg)	材質	価格
OK-F11	Combi 縦型おむつ交換台 スマートホールド	クリアホワイト	[閉時]W630×D180×H1,385 [開時]W630×D750×H1,195	32.0	本体／鋼(防錆処理)、ABS樹脂 張り材／PVC	¥238,000(+税)(取付工事費別)

いろんな用途に合わせて選べる、
 横型おむつ交換台。


使いやすさを考えた横型のスタンダード

Combi ベビーシートOK21F

OK21F

- 横ずれしにくい、自然なホールド感
- 片手操作の横ずれ防止ベルト
- ロック付リトラクターベルト
- 荷物が置けるから便利

●使用対象年齢:1ヵ月～2才半(30ヵ月)までの乳幼児●




床掃除がしやすい壁固定タイプ

Combi ベビーシートOK21W

OK21W

コンクリート壁、または補強壁(鉄板他)専用

●使用対象年齢:1ヵ月～2才半(30ヵ月)までの乳幼児●





場所を選ばないコンパクトなおむつ交換台

Combi ベビーシートMS-F52

BS-F52


- 蹴り上げ・横ずれがしにくい3方向立上り形状
- コンパクト設計で、狭いスペースでも設置可能
- 「ベビーシートα」「ベビーシートMP」と床アンカー穴位置が同じなので差し替えが可能
- マット部分は、設置場所に合わせて左右に取り付け・交換が可能
- ロック付リトラクターベルト
- 正面ステッカーには点字表示 ●4か国語表記(日・英・中・韓)

●使用対象年齢:1ヵ月～18ヵ月の乳幼児●



品番	製品名	製品カラー	外形寸法(mm)	質量(kg)	材質	価格
OK21F	Combi 横型おむつ交換台OK21F	クリアホワイト	[閉時]W772×D141×H1,323 [開時]W772×D611×H972	23	本体／鋼(防錆処理)、ABS樹脂 張り材／TPOレザー	¥168,000(+税)(取付工事費別)
OK21W	Combi 横型おむつ交換台OK21W	クリアホワイト	[閉時]W772×D141×H614 [開時]W772×D611×H264	18	本体／鋼(防錆処理)、ABS樹脂 張り材／TPOレザー	¥150,000(+税)(取付工事費別)

■材質 本体:鋼(防錆処理)、ABS樹脂 張り材:TPOレザー



品番	製品名	製品カラー	外形寸法(mm)	質量(kg)	材質	価格
BS-F52	Combi ベビーシートMS-F52	クリアホワイト	[閉時]W660×D120×H1,177 [開時]W660×D460×H883	13.3	本体／アルミニウム、鋼(防錆処理)、ABS樹脂 張り材／TPOレザー	¥225,000(+税)(取付工事費別)


お子さまを連れたトイレの不便を解消。
 ベビーキープはここまで進化しました。

Combi ベビーキープ・フィットF72

BK-F72

- 可動部のない固定式
- お子さまが座りやすく抜け出しにくい独自の形状
- ガード部分は正面から外せます(緊急対応時など)
- 交換可能な頭部衝撃防止ヘッドパッド
- 当社既存品(ベビーキープ類全般)からの差し替えが可能
- コーナーにも平面にも設置可能 (Combi コーナー金具F31別売)
- 環境に配慮(主要素材はリサイクル可能)
- ガードステッカーには点字表記
- 4か国語表記(日・英・中・韓)

●使用対象年齢:5ヵ月〜2才半までの乳幼児●



Combi コーナー金具F31

■施工について

施工方法:床面と壁面にアンカーボルト等で固定。ただし、RC以外の壁やパーテーションに固定の場合は、下記の条件に耐えられる補強をしてください。

- ・平面設置:取付金具4ヵ所 1ヵ所あたり200N(20kgf)
- ・コーナー設置:取付金具4ヵ所 1ヵ所あたり200N(20kgf)

[アンカーボルトは付属しておりません。別途ご用意ください。]

下部パネルのネジをはすし、取り付け位置を確認してしるをつけます。

ガードの外側から100mm以上あける。

いったん本体をはすし、しるしを付けたところにアンカーボルト3本を打ち込みます。

再び本体を下記の手順で戻して3ヵ所固定します。

壁面4ヵ所を固定します。

注意
 ガードの外側から横壁まで空間100mm以上あけてください。100mm未満だとお子さまの肩が横壁に当たります。

アンカーボルト M10 3本

ナット、スプリングワッシャー、ワッシャー

フレームの下部3ヵ所にしるし

アンカーボルト

本体

壁面プレート

ネジ2本をはすす

下部パネル

100mm

110mm

280mm

品 番	製品名	製品カラー	外形寸法(mm)	質量(kg)	材質	価格
BK-F72	Combi ベビーキープ・フィットF72	クリアホワイト	W315×D280×H1,150	6.5	本体／鋼(防錆処理)・ABS樹脂 ヘッド／心材:ABS樹脂、ウレタンフォーム パッド 張り材:ウレタンレザー	¥120,000(+税) (取付工事費別)
BC-F31	Combi コーナー金具F31		W204×D45×H211	0.7	本体／鋼(防錆処理) コーナーカバー／ABS樹脂	¥6,000(+税)(取付工事費別)

超薄型ベビー専用チェア

Combi ベビーキープ・スリムF62

BK-F62

- 収納時の奥行きわずか98mm(使用時280mm)
- お子さまが座りやすく抜け出しにくい独自の形状
- 交換可能な頭部衝撃防止ヘッドパッド
- 当社旧製品「ベビーキープE-FL」と床アンカー位置が同じなので差し替えが可能(平面設置の場合)
- コーナーにも平面にも設置可能 (Combi コーナー金具F31 別売)
- 環境に配慮(主要素材はリサイクル可能)
- ガードステッカーには点字表記
- 4か国語表記(日・英・中・韓)

閉時

脚なしで床掃除がしやすい壁固定タイプ



Combi ベビーキープ・スリムW62

BK-W62

- コーナーにも平面にも設置可能 (Combi コーナー金具W31別売)

コンクリート壁、または補強壁(鉄板他)専用

●使用対象年齢:5ヵ月〜2才半までの乳幼児●



Combi ベビーキープ・スリムF62 Combi ベビーキープ・スリムW62 配置レイアウト例

■コーナー設置の場合

■平面設置の場合

POINT 個室トイレ内に設置する場合は、トイレ使用者がお子さまを見ることができるように対面式に設置してください。

●設置壁面(コーナー)から便器先端まで600mm以上あけるか、本体先端と便器先端は300mm以上あけます。

●平面設置の場合は壁面より100mm以上あけて設置し、お子さまが楽に座れるようにします。

●お子さまの手や足が届く距離に突起物がないようにします。

●ドアの開閉部にお子さまの手が届かないようにします。

ベビーキープは、お子さまの手が肩の鍵に届く位置には設置しないでください。(詳細9ページ参照)



Combi コーナー金具F31
(壁固定タイプ用の W31 もあります)

■施工について

施工方法:床面と壁面にアンカーボルト等で固定。ただし、RC以外の壁やパーテーションに固定の場合は、下記の条件に耐えられる補強をしてください。

下部パネルをはずしたあと、設置する壁面に本体を立てかけて取付位置を確認してください。

再び本体を戻し、底面を下記の手順で3ヵ所固定します。

次に背板4ヵ所を付属部品で固定します。

ヘッドパッドを取り付けます。※上下あり。下部パネルを取り付けます。説明ステッカーを壁面に貼付します。

数回、ガードを開閉を確認

ガード

ネジ

ネジキャップ

説明ステッカー

ヘッドパッド(裏面↑印が上)

角穴

角穴

本体フレームをアンカーボルトに差し込む

ナット、スプリングワッシャー、ワッシャー

アンカーボルト

壁面プレート

壁面にすき間がないようにする

床

壁

本体より下部パネルをはずしたあと、設置する壁面に本体を立てかけて取付位置を確認してください。

ガードの外側から100mm以上

下部パネル

ネジ2本をはすす

床勾配の程度に応じて、付属部品のU字ワッシャー(0〜3枚)を手前のアンカーボルトに通してください。

[アンカーボルトは付属しておりません。別途ご用意ください。]

品 番	製品名	製品カラー	外形寸法(mm)	質量(kg)	材質	価格
BK-F62	Combi ベビーキープ・スリムF62	クリアホワイト	[閉時]W286×D98×H1,150 [開時]W286×D280×H1,150	7.5	本体／鋼(防錆処理)・ABS樹脂 ヘッドパッド／心材:ABS樹脂、ウレタンフォーム 張り材:ウレタンレザー	¥83,000(+税) (取付工事費別)
BC-F31	Combi コーナー金具F31		W204×D45×H211	0.7	本体／鋼(防錆処理) コーナーカバー／ABS樹脂	¥6,000(+税)(取付工事費別)
BK-W62	Combi ベビーキープ・スリムW62		[閉時]W286×D98×H676 [開時]W286×D280×H676	4.6	本体／鋼(防錆処理)・ABS樹脂 ヘッドパッド／心材:ABS樹脂、ウレタンフォーム 張り材:ウレタンレザー	¥70,000(+税) (取付工事費別)
BC-W31	Combi コーナー金具W31		W204×D45×H621	1.8	本体／鋼(防錆処理) コーナーカバー／ABS樹脂	¥9,900(+税)(取付工事費別)


車いす使用者、介助する方に待ち望まれていた
清潔な着替えスペースをご提案します。

Combi ユニバーサルシート横型US41

US-41

- ワイド1,500mmとゆったりサイズのソフトなクッション
- 寝返りに十分なベッド幅650mm
- 介助する方の足が入りやすい、角のないシンプルなカタチのベッド形状
- 収納時は180mmの薄型設計なので、小型多機能トイレや、大型フィッティングルームへレイアウトしやすい
- ロック付リトラクターベルト
- 4カ国語表記(日・英・中・韓)

ゆっくり開く
ソフトダウン機構



■施工について
施工方法:床面にアンカーボルト等で固定。【アンカーボルトは付属していません。別途ご用意ください。】

脚カバー固定ネジを
はずします。(4ヶ所)

設置箇所に
M10アンカーを
打ち込みます。(4ヶ所)

フレームを
床面に
固定します。

脚カバーを
ネジで固定します。
(4ヶ所)



品 番	製品名	製品カラー	外形寸法(mm)	質量(kg)	材質	価格
US-41	Combi ユニバーサルシート横型US41	クリアホワイト	[閉時]W1,500×D180×H978 [開時]W1,500×D696×H480	43.0	本体／鋼(防錆処理)、ABS樹脂 張り材／ウレタンレザー	¥390,000(+税)(取付工事費別)



薄型
コンパクト
設計

ロック付き
リトラクター
ベルト※

ゆったりサイズ
ワイド
1,500mm

介護する方の
足が入りやすい
角のない
形状

※ベルトは大人用です。
お子さまのおむつ替え用には対応していません。

ユニバーサルシート横型 設置レイアウト例

POINT 介助者の作業スペースの確保と、緊急時、シートを開いた状態で車椅子でブースから出られるスペースを確保します。

■2.8m×2.4mブース

側面側50～70mm、または200mm以上あける。

取付対向側面から700mm以上あける。

作業スペース400mm以上あける。

●緊急時の通路となる側には700mm以上のスペースを確保してください。

Combi ユニバーサルシート縦型US13

US-13


- 軽い力30N(3kgf)で開閉操作が可能
- ゆっくり開くソフトダウン機構
- ソフトなクッションでゆったり使える広い座面
- シートの長さは1,285mm。2.2m角以上のトイレブースであれば、災害などの緊急時にシートを開いたまま避難できるレイアウトが可能
- 手すりと壁面へのよりかかりを利用すれば、車いす使用者お一人でも快適に使用できる
- 左右の手すりはどちらも開閉が可能
- ロック付リトラクターベルト
- 4カ国語表記(日・英・中・韓)

頭部を保護する
壁クッション
(オプション)

ワンタッチ開閉の
手すり

車いすからも
移乗しやすい
48cmの
シート高

ロック付き
リトラクター
ベルト※



Combi ユニバーサルシート縦型専用
壁クッションR1

UC-01R

●頭部を保護する壁用クッション

品 番	製品名	製品カラー	外形寸法(mm)	質量(kg)	材質	価格
US-13	Combi ユニバーサルシート縦型US13	クリアホワイト	[閉時]W738×D240×H1,538 [開時]W738×D1,285×H583	35.0	本体／鋼(防錆処理)、ABS樹脂 張り材／ウレタンレザー	¥390,000(+税)(取付工事費別)
UC-01R	Combi ユニバーサルシート専用壁クッションR1	ベージュ	W500×D30×H360	1.4	心材／合板 張り材／ウレタンレザー	¥13,000(+税)(取付工事費別)



ユニバーサルシート縦型 設置レイアウト例

POINT 介助者の作業スペースの確保と、緊急時、シートを開いた状態で車椅子でブースから出られるスペースを確保します。

■2.2m×2.2mブース

作業スペース400mm以上または、車いすで横付けでき、介助者が作業しやすい場合は800mm以上あける。

シート部分端から700mm以上あける。

壁の場合、230mm以上あける。

●緊急時の通路となる側には700mm以上のスペースを確保してください。

■施工について
施工方法:床面にアンカーボルト等で固定。【アンカーボルトは付属していません。別途ご用意ください。】

[取り付け穴位置]

本体ベース部のカバー固定ネジ4本を外して、カバーを手前に引くように外してください。

本体ベースフレームを床面に固定してください。
※固定するときに、アジャスターボルトを調節して水平に設置してください。

床取付M10アンカーボルト(5カ所)

アジャスターボルト

お客さまへの細やかな心遣い。
おむつ交換台と一緒に設置すると便利です。


ワイドサイズのボードだからゆったり
Combi チェンジングボードCB13

CB-13

- 床に手を触れずに開閉が可能
- 汚れに強く清掃しやすい形状
- ゆっくり開閉するソフトダウン機構
- ステップ面に滑り止め加工
- 既存のトイレブースにも設置可能
- 4か国語表記(日・英・中・韓)

- ストッキングの履きかえに
- お子さまのおむつ交換に
- オストメイトご利用時など、衣服の着替えに
- 手荷物台として





■施工について


施工方法:床面にアンカーボルト等で固定。

[アンカーボルトは付属しておりません。別途ご用意ください。]


▲注意

本体カバーの取りはずしは、必ずボードを開いた状態で行ってください。
(ボードを開かないと、カバーの取りはずしができません。)


本体カバー固定ネジ
2本をはずしてください。




本体フレームを
床面に固定してください。



本体カバー固定ネジ2本を
順番に締め付けて固定し、
付属のセットキャップを取り付けてください。



壁面に使用説明ステッカーを
貼り付けてください。




品番	製品名	製品カラー	外形寸法(mm)	質量(kg)	材質	価格
CB-13	Combi チェンジングボードCB13	クリアホワイト	[閉時] W472×D75×H450 [開時] W472×D448×H63	3.6	本体／鋼(防錆処理) ABS樹脂	¥79,000(+税)(取付工事費別)

Combi おむつ替えペーパーシートホルダーPC-11

PC-11

- 1枚ずつ片手で引き出せる形状
- 赤ちゃんが触っても安心なカドのないデザイン
- イタズラ防止のふたロック付
- ペーパーシート5袋付属
- おむつ交換台・衛生陶器とコーディネートしやすいクリアホワイト色
- 4か国語表記(日・英・中・韓)
- 壁を傷めず両面テープ設置可
(壁の種類によります)

※Combi おむつ替えペーパーシートPS-11専用です。



単位はmm

294
418
60



片手で引き出せる



ふたロック

赤ちゃんの、キレイなおしりのために
Combi おむつ替えペーパーシートPS-11

PS-11

- 抱っこしながら片手で広げて敷ける
- 水に溶けないのでオシッコ・汗にも強い
- 引っ張りに強いラミネートシート
- 敷く位置・方向・裏表がわかるイラスト印刷入り
- おむつ交換台のベルトが邪魔にならない大きさ
- どんなおむつ交換台にも使える



1袋
(70枚入り)



品番	製品名	梱包内容	製品カラー	外形寸法(mm)	質量(kg)	材質	価格
PS-11-S	Combi おむつ替えペーパーシートPS-11(10袋入)	ペーパーシート (70枚入)×10袋	—	(一袋あたり)W420×D30×H283 ※空気の入りに方により異なります	約3.0 約0.3(1袋70枚入)×10袋	ラミネート紙 (ポリブ、ポリエチレン)	¥10,800(+税) (送料別)
PS-11-L	Combi おむつ替えペーパーシートPS-11(40袋入)	ペーパーシート (70枚入)×40袋	—	(一袋あたり)W420×D30×H283 ※空気の入りに方により異なります	約12.0 約0.3(1袋70枚入)×40袋	ラミネート紙 (ポリブ、ポリエチレン)	¥27,000(+税) (送料別)
PC-11	Combi おむつ替えペーパーシートホルダー	ホルダー×1個 ペーパーシート5袋、 付属部品	クリア ホワイト	W418×D60×H294	0.8	本体／ABS樹脂	¥12,000(+税) (送料、取付工事費別)

スリムタイプの紙おむつ専用ダストボックス
Combi ダイアパーボックスDB14

DB-14


- 強力消臭剤5個・ポリ袋1箱入り[消臭剤は消耗品です(別売)300個入・¥35,000(+税)]
- ティッシュペーパーとポリ袋のディスペンサー付き
- 奥行き235mmのスリムなサイズで紙おむつ約30個が入る大容量
- いたずらを防止するラッチ式(掛金)ロック機能付き

施工方法:床面と壁面にアンカーボルト等で固定。

[アンカーボルトは付属しておりません。別途ご用意ください。]



消臭剤



単位はmm

1,258
400
235



設置例



品番	製品名	製品カラー	外形寸法(mm)	質量(kg)	材質	価格
DB-14	Combi ダイアパーボックスDB14	クリアホワイト	W400×D235×H1,258	16.7	本体／鋼(防錆塗装)、ABS樹脂	¥138,000(+税)(取付工事費別)